

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7144.035

Приборные полки, 19" монтаж

Состояние: 12.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7144.035 - Приборные полки, 19" монтаж Шкафы с L-образными профильными шинами спереди и сзади

Обеспечивается больше количество точек крепления, благодаря чему может меняться расстояние между дюймовыми уровнями, возможно дооснащение телескопическими шинами до полного выдвижения, нагрузочная способность: 50 кг.

Функции

Арт. №	DK 7144.035
Описание продукта	В зависимости от глубины приборные полки имеют несколько точек крепления, поэтому расстояния между дюймовыми плоскостями можно изменять в определенных границах. Каждая закрепленная таким образом приборная полка может быть дополнительно оборудована телескопическими направляющими, позволяющими полностью выдвигать полку. Для этого вместо распорных болтов привинчиваются телескопические направляющие.
Области применения	Для монтажа между двумя 19" крепежными плоскостями Для дооснащения имеющихся артикулов TS
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between mounting levels	348 мм 398 мм
Нагрузочная способность	50 кг поверхностная нагрузка
Указание	Для TS: Если используются L-образные профильные шины в сетевых шкафах на базе TS, необходим адаптер 7827.300 Для TS, 19" системной перфорации: С помощью монтажного комплекта, с регулировкой глубины 7063.850 возможен гибкий монтаж между L-образными профильными шинами непосредственно на 19" системную перфорацию
Размер	Ширина: 409 мм Глубина: 400 мм

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,19 kg
Gross weight	2,39 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	DK приборная полка, для двух 482,6 мм (19") крепежных плоскостей, 500 Н, ШхГ поверхности: 409х400 мм, расстояние между 19" плоскостями: 348/398 мм,