


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7145.035

Приборные полки, 19" монтаж

Состояние: 02.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7145.035 - Приборные полки, 19" монтаж Шкафы с L-образными профильными шинами спереди и сзади

Обеспечивается больше количество точек крепления, благодаря чему может меняться расстояние между дюймовыми уровнями, возможно дооснащение телескопическими шинами до полного выдвижения, нагрузочная способность: 50 кг.

ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7145.035
Описание продукта	<p>В зависимости от глубины приборные полки имеют несколько точек крепления, поэтому расстояния между дюймовыми плоскостями можно изменять в определенных границах.</p> <p>Каждая закрепленная таким образом приборная полка может быть дополнительно оборудована телескопическими направляющими, позволяющими полностью выдвигать полку.</p> <p>Для этого вместо распорных болтов привинчиваются телескопические направляющие.</p>
Области применения	<p>Для монтажа между двумя 19" крепежными плоскостями</p> <p>Для дооснащения имеющихся артикулов TS</p>
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Distance between mounting levels	348 мм 448 мм 498 мм
Нагрузочная способность	50 кг поверхностная нагрузка
Указание	<p>Для TS: Если используются L-образные профильные шины в сетевых шкафах на базе TS, необходим адаптер 7827.300</p> <p>Для TS, 19" системной перфорации: С помощью монтажного комплекта, с регулировкой глубины 7063.850 возможен гибкий монтаж между L-образными профильными шинами непосредственно на 19" системную перфорацию</p>

ФУНКЦИИ

Размер	Ширина: 409 мм Глубина: 500 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.6
Gross weight	2.66
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177165700
E-Number Sweden	E7239816
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261