




DK 7158.100 - Кабельный распределительный канал, горизонтальный 482,6 мм (19")

Позволяет выполнять скрытую простую прокладку даже большого количества кабелей в пределах монтажной плоскости 19", для простоты использования всю переднюю фальш-панель можно удалить с помощью быстрых замков.



Функции

Арт. №	DK 7158.100
Описание продукта	Канал позволяет быструю, скрытую прокладку кабеля, это также относится к большому количеству кабелей прокладываемым к компонентам на 19" монтажной плоскости. Большие вырезы обеспечивают удобную прокладку кабелей без загибов к компонентам сверху и снизу. Для простоты использования всю переднюю фальш-панель можно удалить с помощью быстрых замков. После размещения кабелей они удерживаются фиксаторами-"липучками", а канал снова можно закрыть.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Окрашенная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. 5 фиксаторов-"липучек"
Единиц высоты	2 U
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.7
Gross weight	1.762

ФУНКЦИИ

Код ТНВЭД 83024200

EAN 4028177500334

ETIM 9 EC000322

ECLASS 8.0 27400604