Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7200.630 Блок розеток

Состояние: 20.07.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




DK 7200.630 - Блок розеток в алюминиевом канале

Блоки розеток в алюминиевом канале поставляются с различными вариантами длины и с различными функциональными элементами, различные возможности крепления.







Функции

Apt. №	DK 7200.630

Описание продукта

Блоки розеток поставляются с различными вариантами длины и с различными функциональными элементами. Особое внимание уделено практичному и универсальному креплению: устанавливаемый в четырех положениях уголок позволяет осуществлять крепление в различных вариантах. Например, можно установить блок розеток как на 482,6 мм (19") профильных шинах и 19" монтажной раме, так и на раме корпуса или в задней части настенного шкафа. Блок розеток можно устанавливать на все профили с растром в 25 мм, без использования дополнительный крепежных деталей. Это значительно облегчает выбор, обеспечивает дополнительную гибкость и, кроме того, сокращает время складирования. Продумана также прокладка кабеля кабеля питания, при монтаже на 482,6 мм (19") профили предусмотрено достаточно места для прокладки кабеля питания, без изгибов между блоком розеток и профильной шиной. Расположение розеток под углом 45° обеспечивает возможность использования коленчатых штекеров без ограничений.

Материал Алюминий, анодированный

Вставки розеток: Поликарбонат

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Блок розеток
	2 крепежных уголка
	Вкл. крепежный материал
Размер	Высота: 44 мм
	Глубина: 44 мм
Длина кабеля подключения	2 м
Кабель подключения (тип)	H05VV-F3G1,5
Допуск крепежных размеров	25 мм
Номинальное рабочее	230 В АС, 50 Гц
напряжение	
Номинальное напряжение	230 В АС, 50 Гц
Указание	Рекомендуется предусмотреть резерв по рабочему току во
	избежание ложных срабатываний от пусковых токов, в
	зависимости от случая применения
	Крепежный размер изменяется в диапазоне 25 мм, указан
	размер между серединами отверстий в крепежных уголках
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.48
Gross weight	1.68
Код ТНВЭД	85366990
EAN	4028177206090
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

© Rittal 2025 3