

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7200.630**

**Блок розеток**

Состояние: 15.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7200.630 - Блок розеток в алюминиевом канале

Блоки розеток в алюминиевом канале поставляются с различными вариантами длины и с различными функциональными элементами, различные возможности крепления.



## Функции

|                   |  |
|-------------------|--|
| Арт. №            | DK 7200.630  |
| Описание продукта | <p>Блоки розеток поставляются с различными вариантами длины и с различными функциональными элементами. Особое внимание уделено практичному и универсальному креплению: устанавливаемый в четырех положениях уголок позволяет осуществлять крепление в различных вариантах. Например, можно установить блок розеток как на 482,6 мм (19") профильных шинах и 19" монтажной раме, так и на раме корпуса или в задней части настенного шкафа. Блок розеток можно устанавливать на все профили с растром в 25 мм, без использования дополнительных крепежных деталей. Это значительно облегчает выбор, обеспечивает дополнительную гибкость и, кроме того, сокращает время складирования. Продумана также прокладка кабеля питания, при монтаже на 482,6 мм (19") профили предусмотрено достаточно места для прокладки кабеля питания, без изгибов между блоком розеток и профильной шиной. Расположение розеток под углом 45° обеспечивает возможность использования коленчатых штекеров без ограничений.</p> |
| Материал          | <p>Алюминий, анодированный<br/>Вставки розеток: Поликарбонат</p>   |

## Функции

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Комплект поставки              | Блок розеток<br>2 крепежных уголка<br>Вкл. крепежный материал   |
| Размер                         | Высота: 44 мм<br>Глубина: 44 мм   |
| Длина кабеля подключения       | 2 м   |
| Кабель подключения (тип)       | H05VV-F3G1,5  |
| Допуск крепежных размеров      | 25 мм   |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 В АС, 50 Гц   |
| Номинальное напряжение         | 230 В АС, 50 Гц   |
| Указание                       | Рекомендуется предусмотреть резерв по рабочему току во избежание ложных срабатываний от пусковых токов, в зависимости от случая применения<br>Крепежный размер изменяется в диапазоне 25 мм, указан размер между серединами отверстий в крепежных уголках |
| Упаковка                       | 1 шт.   |
| Вес нетто                      | 1,48 kg   |
| Gross weight                   | 1,68 kg   |
| Код ТНВЭД                      | 85366990  |
| ETIM 9                         | ЕС000330  |
| ECLASS 8.0                     | 27142604  |