

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.300

Блок розеток

Состояние: 05.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.300 - Блок розеток с амперметром

Для измерения токов подключенных потребителей, типы розеток: евро, различные возможности монтажа.

Функции

Арт. №	DK 7240.300
Описание продукта	Блок розеток с амперметром измеряет ток подключенных потребителей. Блок розеток 482,6 мм (19") монтируется как на 19" монтажную раму, так и на раму корпуса или в задней части настенного шкафа. Крепежный уголок устанавливается в четырех различных положениях и обеспечивает разнообразные возможности монтажа. Блок розеток можно устанавливать на все профили с растром в 25 мм, без использования дополнительных крепежных деталей.
Материал	Алюминий, анодированный Вставки розеток: Поликарбонат
Комплект поставки	Блок розеток Два монтажных уголка Крепежный материал С кабелем подключения 3 м (наконечники жил)
Исполнение	С амперметром
Розетки	7 x D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
Размер	Высота: 45 мм Глубина: 50 мм Длина: 482,6 мм
Длина кабеля подключения	3 м
Крепежный размер	464,1 мм
Номинальное рабочее напряжение	230 В AC, 50 Гц
Номинальное напряжение	230 В AC, 50 Гц
Номинальный ток (макс.)	16 А

Функции

Возможности монтажа	Элементы с 25 мм перфорацией Рама шкафа Настенный IT-распределитель, сзади, поперек (если позволяет ширина) 482,6 мм (19") плоскость
Цвет вставки розетки	серый
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,859 kg
Gross weight	1,18 kg
Код ТНВЭД	85366990
ECLASS 8.0	27142604

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
------------	---------------------------