

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7240.305**

**Блок розеток**

Состояние: 21.12.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7240.305 - Блок розеток с амперметром

Для измерения токов подключенных потребителей, типы розеток: евро, различные возможности монтажа.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7240.305
Описание продукта	Блок розеток с амперметром измеряет ток подключенных потребителей. Блок розеток 482,6 мм (19") монтируется как на 19" монтажную раму, так и на раму корпуса или в задней части настенного шкафа. Крепежный уголок устанавливается в четырех различных положениях и обеспечивает разнообразные возможности монтажа. Блок розеток можно устанавливать на все профили с растром в 25 мм, без использования дополнительный крепежных деталей.
Материал	Алюминий, анодированный Вставки розеток: Поликарбонат
Комплект поставки	Блок розеток Два монтажных уголка Крепежный материал С кабелем подключения 3 м (наконечники жил)
Исполнение	С амперметром
Розетки	8 x Розетка для маломощного оборудования C13
Размер	Высота: 45 мм Глубина: 50 мм Длина: 482,6 мм
Длина кабеля подключения	3 м
Крепежный размер	464,1 мм
Номинальное рабочее напряжение	250 V AC, 50 Hz
Номинальное напряжение	230 V AC, 50 Гц
Номинальный ток (макс.)	10 A

# ФУНКЦИИ

---

Возможности монтажа	Элементы с 25 мм перфорацией Рама шкафа Настенный IT-распределитель, сзади, поперек (если позволяет ширина) 482,6 мм (19") плоскость
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.1
Gross weight	1.14
Код ТНВЭД	85366990
EAN	4028177558151
ECLASS 8.0	27142604

---