## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.






# DK 7240.510 Блок розеток

Состояние: 13.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### DK 7240.510 - Блок розеток в алюминиевом канале

Блоки розеток в алюминиевом канале поставляются с различными вариантами длины и с различными функциональными элементами, различные возможности крепления.







#### Функции

Арт. №	DK 7240.510
Исполнение	Без переключателей
Описание продукта	Блоки розеток поставляются с различными вариантами длины и с различными функциональными элементами. Особое внимание уделено практичному и универсальному креплению: устанавливаемый в четырех положениях уголок позволяет осуществлять крепление в различных вариантах. Например, можно установить блок розеток как на 482,6 мм (19") профильных шинах и 19" монтажной раме, так и на раме корпуса или в задней части настенного шкафа. Блок розеток можно устанавливать на все профили с растром в 25 мм, без использования дополнительный крепежных деталей. Это значительно облегчает выбор, обеспечивает дополнительную гибкость и, кроме того, сокращает время складирования. Продумана также прокладка кабеля кабеля питания, при монтаже на 482,6 мм (19") профили предусмотрено достаточно места для прокладки кабеля питания, без изгибов между блоком розеток и профильной шиной. Расположение розеток под углом 45° обеспечивает возможность использования коленчатых штекеров без ограничений.

© Rittal 2025 2

## Функции

Материал	Алюминий, анодированный
	Вставки розеток: Поликарбонат
Комплект поставки	Блок розеток
	2 крепежных уголка
	Вкл. крепежный материал
	Вкл. кабель подключения, без штекера, 2 м, H05VV-F3G1,5
Исполнение	Без переключателей
Розетки	7 x F/B (тип E, CEE 7/5)
Размер	Высота: 44 мм
	Глубина: 44 мм
	Длина: 482,6 мм
Длина кабеля подключения	2 м
Кабель подключения (тип)	H05VV-F3G1,5
Крепежный размер	452,5 мм
Допуск крепежных размеров	25 мм
Номинальное рабочее напряжение	250 V AC, 50 Hz
Номинальное напряжение	250 V AC, 50 Hz
Номинальный ток (макс.)	16 A
Тип подключения (электрического)	Наконечники жил
Возможности монтажа	Элементы с 25 мм перфорацией
	Настенный IT-распределитель, сзади, поперек (если позволяет
	ширина)
	Рама шкафа
	482,6 мм (19") плоскость
Указание	Рекомендуется предусмотреть резерв по рабочему току во
	избежание ложных срабатываний от пусковых токов, в
	зависимости от случая применения
	Крепежный размер изменяется в диапазоне 25 мм, указан
	размер между серединами отверстий в крепежных уголках
Стандарты	Розетки: DIN VDE 0620-1
	Розетки B/F: UTE NFC 61-303, CEE 7/NV

© Rittal 2025 3

### Функции

Цвет вставки розетки	серый
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.77
Gross weight	0.84
Код ТНВЭД	85366990
EAN	4028177237575
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

## Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии