Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7284.135

Дополнительное крепление профильных шин

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7284.135 - Дополнительное крепление профильных шин с L-образными профильными шинами

Предотвращает скручивание установленных профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке, крепление непосредственно на профильных шинах 482,6 мм (19") и на устанавливаемом по глубине системном шасси.

Функции

Арт. №	DK 7284.135
Описание продукта	Дополнительное крепление не допускает деформации смонтированных на монтажных уголках профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке. Оно крепится напрямую к 482,6 мм (19") профильным шинам и системным шасси, установленным по глубине шкафа (внутренний уровень).
Области применения	Для доустановки в имеющиеся шкафы TS для сетевых шкафов TS шириной 800 мм
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	Тип корпуса: TS Ширина: 800 мм
Монтажные размеры	Installation depth for components: 482,6 мм Монтажная ширина для компонентов: 19"
Указание по монтажу	Для внутреннего монтажного уровня дополнительно необходимы системные шасси TS 17 х 73 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	0.6
Gross weight	0.621
 Код ТНВЭД	83024900

© Rittal 2025 2

Функции

EAN	4028177167230
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3