


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7284.135

Дополнительное крепление профильных шин

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7284.135 - Дополнительное крепление профильных шин с L-образными профильными шинами

Предотвращает скручивание установленных профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке, крепление непосредственно на профильных шинах 482,6 мм (19") и на устанавливаемом по глубине системном шасси.

Функции

Арт. №	DK 7284.135
Описание продукта	Дополнительное крепление не допускает деформации смонтированных на монтажных уголках профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке. Оно крепится напрямую к 482,6 мм (19") профильным шинам и системным шасси, установленным по глубине шкафа (внутренний уровень).
Области применения	Для доустановки в имеющиеся шкафы TS для сетевых шкафов TS шириной 800 мм
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	Тип корпуса: TS Ширина: 800 мм
Монтажные размеры	Installation depth for components: 482,6 мм Монтажная ширина для компонентов: 19"
Указание по монтажу	Для внутреннего монтажного уровня дополнительно необходимы системные шасси TS 17 x 73 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	0,6 kg
Gross weight	0,621 kg
Код ТНВЭД	83024900

Функции

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	DK дополнительное крепление профильных шин, 482,6 мм (19"), для L-образных профильных шин, для ширины шкафа: 800 мм, листовая сталь, оцинкованная