

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.700

Ручки, электромагнитные

Состояние: 04.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.700 - Ручки, электромагнитные для СМС III и IoT-интерфейса

Рукоятки, встраиваемые в различные системы шкафов.

Функции

Арт. №	DK 7320.700
Исполнение	Ручка Ergoform-S
Описание продукта	Для управления и контроля через центральный блок СМС III или IoT-интерфейс.
Преимущества	Автономный контроль доступа и разблокировка ручки с помощью цифрового кода и карты-транспондера Управление правами и удаленное открытие по сети Встроенный веб-сервер и подключение к центральной системе управления через блок Ведение временного протокола открывания двери
Области применения	Центральный контроль доступа по сети без ключа и системы замков Отдельно стоящие сетевые шкафы с чувствительными IT-системами ЦОД с повышенными требованиями к безопасности или решения по Colocation или хостингу
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Кабель подключения (3 м) со штекером RJ 12
Тип запора	Электромагнитный
Номинальный ток макс.	0,1 А
No. of participants per IoT interface (max.)	16
No. of participating PU compact (max.)	2
No. of participating PU (max.)	16
Number subscribers per PDU note	Макс. 5 шт. при питании через PoE

Функции

Диапазон рабочих температур	5 °С...40 °С
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,76 kg
Gross weight	0,76 kg
Код ТНВЭД	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Описание продукта	DK CMC III ручка, электромагнитная, ручка Ergoform-S с функцией мастер-ключа для TE, управление доступом через Процессорный блок CMC III, с датчиком положения для контроля ручки, RAL 7035