Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7338.321 Дополнительный блок

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7338.321 - Дополнительный блок DET-AC III Slave

В комбинации с установкой DET-AC Plus Slave может производиться тушение до пяти соединенных в линейку шкафов.

Функции

Арт. №	DK 7338.321
Описание продукта	Дополнительный блок для DET-AC III Master включает в себя дополнительный блок тушения. Помимо установки DET-AC III Master, каждый последующий шкаф в линейке оборудуется установкой DET-AC III Slave, которая содержит тушащее средство для этого шкафа. Пожарообнаружение, в том числе при соединении нескольких шкафов в линейку, обеспечиваетс установкой DET-AC III Master. Если выдается главный сигнал тревоги, DET-AC III одновременно инициирует процесс тушения у всех установок.
Преимущества	Инновационный пожаротушащий газ Novec™ 1230: экологичный, некритичный к IT-компонентам, не проводящий 19" корпус высотой всего 1 U Испытание силами VdS Schadenverhütung GmbH Интерфейс CAN-Bus для системы СМС III Тушение в сочетании с DET-AC III до пяти стоек в одном ряду Возможно применение совместно с EFD III Беспотенциальные релейные выходы (предварительная/ главная тревога/общая неисправность)
Технические характеристики	Выход огнетушащего средства с помощью газового патрона и исполнительного устройства Встроенный контроль уровня огнетушащего средства (отображение > 15 % расхода)
Материал	Листовая сталь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Передняя часть: RAL 9005
Пожаротушащее средство	Тип: Novec™ 1230 Емкость: 1,8 I

© Rittal 2025

Функции

4/3 выхода реле для тревог и неисправностей (клеммы/ разъемы RJ12) 1/1 вход для концевого выключателя двери (клемма/разъем RJ12) 2 подключения CAN-Bus для соединения Master-Slave 2 подключения (внешняя тревога/ручная сигнализация)
RJ12) 2 подключения CAN-Bus для соединения Master-Slave
2 подключения (внешняя тревога/ручная сигнализация)
1 выход напряжения для DET-AC Slave III (24 В DC макс. 500 мА) 1 х USB
2 интерфейса CAN-Bus для CMC III (макс. 16 к ПБ/4 к ПБ Compact)
ок. 4 ч
Установка предназначена для использования в закрытых шкафах без внешнего доступа с максимальным объемом 2,8 м³
Ширина: 482,6 мм
Высота: 44 мм
Глубина: 660 мм
10 °C40 °C
-20 °C65 °C
-15 °C40 °C
96 %
24 B (DC)
1 шт.
19
19.5
72,8 kg CO2 eq (Cat B)
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared

© Rittal 2025 3

Функции

Код ТНВЭД	84248970
EAN	4028177699335
ETIM 9	EC002685
ECLASS 8.0	40040104

Одобрения

Сертификаты	VDS
Объяснения	Декларация о соответствии

© Rittal 2025