

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7338.321

Дополнительный блок

Состояние: 06.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7338.321 - Дополнительный блок DET-AC III Slave

В комбинации с установкой DET-AC Plus Slave может производиться тушение до пяти соединенных в линейку шкафов.



Функции

Арт. №	DK 7338.321
Описание продукта	Дополнительный блок для DET-AC III Master включает в себя дополнительный блок тушения. Помимо установки DET-AC III Master, каждый последующий шкаф в линейке оборудуется установкой DET-AC III Slave, которая содержит тушащее средство для этого шкафа. Пожарообнаружение, в том числе при соединении нескольких шкафов в линейку, обеспечивается установкой DET-AC III Master. Если выдается главный сигнал тревоги, DET-AC III одновременно инициирует процесс тушения у всех установок.
Преимущества	Инновационный пожаротушащий газ FK 5-1-12: экологичный, некритичный к IT-компонентам, не проводящий 19" корпус высотой всего 1 U Испытание силами VdS Schadenverhütung GmbH Интерфейс CAN-Bus для системы CMC III Тушение в сочетании с DET-AC III до пяти стоек в одном ряду Возможно применение совместно с EFD III Беспотенциальные релейные выходы (предварительная/ главная тревога/общая неисправность)

Функции

Технические характеристики	Выход огнетушащего средства с помощью газового патрона и исполнительного устройства Встроенный контроль уровня огнетушащего средства (отображение > 15 % расхода)
Материал	Листовая сталь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Передняя часть: RAL 9005
Пожаротушащее средство	Тип: FK 5-1-12 Емкость: 1,8 л
Бак	Материал: Алюминий Объем: 2 л
Интерфейсы	4/3 выхода реле для тревог и неисправностей (клеммы/разъемы RJ12) 1/1 вход для концевого выключателя двери (клемма/разъем RJ12) 2 подключения CAN-Bus для соединения Master-Slave 2 подключения (внешняя тревога/ручная сигнализация) 1 выход напряжения для DET-AC Slave III (24 В DC макс. 500 мА) 1 x USB 2 интерфейса CAN-Bus для СМС III (макс. 16 к ПБ/4 к ПБ Compact)
Бесперебойное питание	ок. 4 ч
Указание	Установка предназначена для использования в закрытых шкафах без внешнего доступа с максимальным объемом 2,8 м ³
Размер	Ширина: 482,6 мм Высота: 44 мм Глубина: 660 мм
Диапазон рабочих температур	10 °С...40 °С
Диапазон температур хранения	-20 °С...65 °С
Диапазон температур хранения батарей	-15 °С...40 °С
Относительная влажность (неконденсирующая)	96 %

Функции

Номинальное рабочее напряжение	24 В (DC)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	19 kg
Gross weight	19,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	72,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	84248970
ETIM 9	EC002685
ECLASS 8.0	40040104
Описание продукта	DK DET-AC III Slave, дополнительный блок для DET-AC III Master, хранение жидкости для каждого последующего шкафа, обнаружение и запуск тушения производятся через DET-AC III Master

Одобрения

Сертификаты	VDS
Объяснения	Декларация о соответствии