Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.






Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7391.000 - Data Rack

Стойки Data Rack для оптимального доступа со всех сторон при монтаже и установке, а также для неограниченного потока воздуха благодаря открытой конструкции.







Функции

Арт. №	DK 7391.000
Материал	Профиль рамы, цоколь: Листовая сталь
	Ножки: Цинковое литье под давлением
General colour	RAL 7035
Цвет	Профиль рамы, цоколь: RAL 7035
	Панель, ножки: RAL 5018
Комплект поставки	Прочная на изгиб профильная рама с 482,6 мм (19")
	перфорацией
	Устойчивый цоколь со встроенными ножками с
	возможностью крепления к полу
	Монтажные комплектующие
Размер	Ширина: 550 мм
	Высота: 1.500 мм
	Глубина: 750 мм
Единиц высоты	31 U
Единиц высоты	31 U
Расстояние до второй	150 - 350 мм
монтажной рамы, шаг 50 мм	

© Rittal 2025

Функции

Шаг изменения расстояния между крепежными плоскостями	50 мм	
Нагрузочная способность 19" плоскостей	1 500 H	
Указание	Второй крепежный уровень заказывается отдельно	
Основной материал	Листовая сталь	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	16.781	
Gross weight	17.664	
PCF per pack (cradle-to-gate)	67,1 kg CO2 eq (Cat B)	
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared	
Код ТНВЭД	94032080	
EAN	4028177129795	
E-Number Sweden	E7239646	
ETIM 9	EC002507	
ECLASS 8.0	27180602	

© Rittal 2025 3