


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7391.000 Data Rack

Состояние: 15.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7391.000 - Data Rack

Стойки Data Rack для оптимального доступа со всех сторон при монтаже и установке, а также для неограниченного потока воздуха благодаря открытой конструкции.



Функции

Арт. №	DK 7391.000
Материал	Профиль рамы, цоколь: Листовая сталь Ножки: Цинковое литье под давлением
General colour	RAL 7035
Цвет	Профиль рамы, цоколь: RAL 7035 Панель, ножки: RAL 5018
Комплект поставки	Прочная на изгиб профильная рама с 482,6 мм (19") перфорацией Устойчивый цоколь со встроенными ножками с возможностью крепления к полу Монтажные комплектующие
Размер	Ширина: 550 мм Высота: 1.500 мм Глубина: 750 мм
Единиц высоты	31 U
Единиц высоты	31 U
Расстояние до второй монтажной рамы, шаг 50 мм	150 - 350 мм

Функции

Шаг изменения расстояния между крепежными плоскостями	50 мм
Нагрузочная способность 19" плоскостей	1 500 Н
Указание	Второй крепежный уровень заказывается отдельно
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	16.781
Gross weight	17.664
PCF per pack (cradle-to-gate)	67,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177129795
E-Number Sweden	E7239646
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602