



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7396.000 Data Rack

Состояние: 07.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7396.000 - Data Rack

Стойки Data Rack для оптимального доступа со всех сторон при монтаже и установке, а также для неограниченного потока воздуха благодаря открытой конструкции.



## Функции

Арт. №	DK 7396.000
Материал	Профиль рамы, цоколь: Листовая сталь Ножки: Цинковое литье под давлением
General colour	RAL 7035
Цвет	Профиль рамы, цоколь: RAL 7035 Панель, ножки: RAL 5018
Комплект поставки	Прочная на изгиб профильная рама с 482,6 мм (19") перфорацией Устойчивый цоколь со встроенными ножками с возможностью крепления к полу Монтажные комплектующие
Размер	Ширина: 550 мм Высота: 1.722 мм Глубина: 750 мм
Единиц высоты	36 U
Единиц высоты	36 U
Расстояние до второй монтажной рамы, шаг 50 мм	150 - 350 мм

## Функции

Шаг изменения расстояния между крепежными плоскостями	50 мм
Нагрузочная способность 19" плоскостей	1 500 Н
Указание	Второй крепежный уровень заказывается отдельно
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	15,1 kg
Gross weight	18,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	71,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Описание продукта	DK открытая стойка Data Rack, прочная на изгиб профильная рама для крепления 482,6 мм (19") компонентов, 36 U, ШВГ: 550x1721,8x750 мм