## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## DK 7400.000 - Data Rack

Стойки Data Rack для оптимального доступа со всех сторон при монтаже и установке, а также для неограниченного потока воздуха благодаря открытой конструкции.







## Функции

Арт. №	DK 7400.000
Материал	Профиль рамы, цоколь: Листовая сталь
	Ножки: Цинковое литье под давлением
General colour	RAL 7035
Цвет	Профиль рамы, цоколь: RAL 7035
	Панель, ножки: RAL 5018
Комплект поставки	Прочная на изгиб профильная рама с 482,6 мм (19")
	перфорацией
	Устойчивый цоколь со встроенными ножками с
	возможностью крепления к полу
	Монтажные комплектующие
Размер	Ширина: 550 мм
	Высота: 1.900 мм
	Глубина: 750 мм
Единиц высоты	40 U
Расстояние до второй	150 - 350 мм
монтажной рамы, шаг 50 мм	

© Rittal 2025

## Функции

Шаг изменения расстояния между крепежными плоскостями	50 мм	
Нагрузочная способность 19" плоскостей	1 500 H	
Указание	Второй крепежный уровень заказывается отдельно	
Основной материал	Листовая сталь	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	18.5	
Gross weight	19.5	
PCF per pack (cradle-to-gate)	75,4 kg CO2 eq (Cat B)	
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared	
Код ТНВЭД	94032080	
EAN	4028177129979	
E-Number Sweden	E7239648	
ETIM 9	EC002507	
ECLASS 8.0	27180602	

© Rittal 2025 3