


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.300

Energy-Box, 482,6 мм (19")

Состояние: 21.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.300 - Energy-Box, 482,6 мм (19") выдвигная

Выполнено для установки компонентов постоянного или переменного тока, выдвигная передняя часть конструкции обеспечивает оптимальный доступ к кабелям сверху или снизу.

Функции

Арт. №	DK 7480.300
Описание продукта	Несущая шина с регулировкой по глубине для модульного оборудования по DIN 43 880, типоразмеры 1 – 3 (например, для крепления розеток, линейных защитных автоматов и т. д.). Фиксация кабеля сзади. Две электрораспределительные шины с клеммами подключения на изолированном основании. Пластиковый корпус вкл. крышки для незанятых мест. Максимальная емкость = 22 ЕШ (22 x 18 мм = 396 мм). Высота корпуса: 3 ЕВ- Глубина корпуса: 223 мм. Максимальный размер выдвижения: 220 мм. Клеммы подключения: 4 клеммы 35 мм ² , 18 клемм 16 мм ² (на шину).
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Energy-Box с глухими крышками. Клемма подключения 18 клемм подключения, 16 мм ² 4 клеммы подключения, 35 мм ² Разгрузка от натяжения Маркировочная полоска Щеточный буртик
Макс. единицы измерения по 18 мм	22
Размер	Ширина: 482,6 мм Глубина: 220 мм
Единиц высоты	3 U
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	6,1 kg
Gross weight	6,14 kg

Функции

Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002006
ECLASS 8.0	27189268
Описание продукта	DK Energy-Box, для установки модульного оборудования, максимальная емкость 22 ЕШ, выдвижной, ШхГ: 482,6 мм (19")х220 мм, 3 U