Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7480.300 Energy-Box, 482,6 мм (19")

Состояние: 19.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7480.300 - Energy-Box, 482,6 мм (19") выдвижная

Выполнено для установки компонентов постоянного или переменного тока, выдвижная передняя часть конструкции обеспечивает оптимальный доступ к кабелям сверху или снизу.

Функции

Арт. №	DK 7480.300
Описание продукта	Несущая шина с регулировкой по глубине для модульного оборудования по DIN 43 880, типоразмеры 1 – 3 (например, для крепления розеток, линейных защитных автоматов и т. д.). Фиксация кабеля сзади. Две электрораспределительные шины с клеммами подключения на изолированном основании. Пластиковый корпус вкл. крышки для незанятых мест. Максимальная емкость = 22 ЕШ (22 х 18 мм = 396 мм). Высота корпуса: 3 ЕВ- Глубина корпуса: 223 mm. Максимальный размер выдвижения: 220 мм. Клеммы подулючения: 4 клеммы 35 мм², 18 клемм 16 мм² (на шину).
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Energy-Box с глухими крышками. Клемма подключения 18 клемм подключения, 16 мм² 4 клеммы подключения, 35 мм² Разгрузка от натяжения Маркировочная полоска Щеточный буртик
Макс. единицы измерения по 18 мм	22
Размер	Ширина: 482,6 мм Глубина: 220 мм
Единиц высоты	3 U
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	6.1
Gross weight	6.14

© Rittal 2025

Функции

Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177247529
E-Number Sweden	E7239509
ETIM 9	EC002006
ECLASS 8.0	27189268

© Rittal 2025 3