


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.300

Energy-Box, 482,6 мм (19")

Состояние: 25.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7480.300 - Energy-Box, 482,6 мм (19") выдвижная

Выполнено для установки компонентов постоянного или переменного тока, выдвижная передняя часть конструкции обеспечивает оптимальный доступ к кабелям сверху или снизу.

ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7480.300
Описание продукта	<p>Несущая шина с регулировкой по глубине для модульного оборудования по DIN 43 880, типоразмеры 1 – 3 (например, для крепления розеток, линейных защитных автоматов и т. д.).</p> <p>Фиксация кабеля сзади. Две электрораспределительные шины с клеммами подключения на изолированном основании.</p> <p>Пластиковый корпус вкл. крышки для незанятых мест.</p> <p>Максимальная емкость = 22 ЕШ (22 x 18 мм = 396 мм). Высота корпуса: 3 ЕВ- Глубина корпуса: 223 мм. Максимальный размер выдвижения: 220 мм. Клеммы подключения: 4 клеммы 35 мм², 18 клемм 16 мм² (на шину).</p>
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	<p>Energy-Box с глухими крышками.</p> <p>Клемма подключения</p> <p>18 клемм подключения, 16 мм²</p> <p>4 клеммы подключения, 35 мм²</p> <p>Разгрузка от натяжения</p> <p>Маркировочная полоска</p> <p>Щеточный буртик</p>
Макс. единицы измерения по 18 мм	22
Размер	<p>Ширина: 482,6 мм</p> <p>Глубина: 220 мм</p>
Единиц высоты	3 U
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	6,1 kg
Gross weight	6,14 kg

ФУНКЦИИ

Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002006
ECLASS 8.0	27189268
Описание продукта	DK Energy-Box, для установки модульного оборудования, максимальная емкость 22 ЕШ, выдвижной, ШхГ: 482,6 мм (19")x220 мм, 3 U