


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7493.230

Регулировочные ножки

Состояние: 04.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7493.230 - Регулировочные ножки с гашением вибраций

Регулировочные ножки с гашением вибраций.

Функции

Арт. №	DK 7493.230
Описание продукта	Для гашения вибрации шкафов и для выравнивания неровностей пола. Регулировочная ножка состоит из корпуса из усиленного полиамида и винта M12, оцинкованного, с шаровым маятником и изоляционной демпфирующей пластиной с противоскользящим покрытием. Изоляционная пластина устойчива к воде, минеральным маслам, бензину, щелочным и кислотным растворам, солям, мыльным растворам и чистящим средствам. Пригодна для специальных применений, как например химическая отрасль и лаборатории.
Макс. нагрузка (статическая) на элемент	300 кг
Размер	Длина резьбы: 50 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0,52 kg
Gross weight	0,569 kg
Код ТНВЭД	73181900
ECLASS 8.0	27182003