

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 7495.000

Двойные поворотные ролики

Состояние: 14.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 7495.000 - Двойные поворотные ролики

Для мобильного применения, монтируется непосредственно на шкаф.



Функции

Арт. №	CP 7495.000
Описание продукта	Для мобильного применения, монтируется непосредственно на шкаф.
Цвет	Чёрный
Комплект поставки	4 двойных поворотных ролика, 2 шт. с фиксатором, 2 шт. без фиксатора. Вкл. крепежный материал
Указание к арт. №	При монтаже на цоколь VX необходим цокольный адаптер При монтаже на цоколь TS необходим цокольный адаптер
Подходит для	Тип корпуса: VX Тип корпуса: VX IT Тип корпуса: VX SE Тип корпуса: PC Тип корпуса: Нижние части TP Тип корпуса: IW Тип корпуса: Data Rack Тип корпуса: Чиллеры
Clearande floor	125 мм
Макс. нагрузка (статическая) на элемент	1 200 Н

Функции

Размер	Резьба: M12 x 20
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	1,76 kg
Gross weight	1,98 kg
Код ТНВЭД	83024900
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Описание продукта	DK двойные поворотные ролики, M12, по 2 с/обез фиксатора