Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7507.010 FlatBox

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7507.010 - FlatBox

Корпус в плоской упаковке. Оптимальный доступ и гибко используется как настенный или напольный корпус.







Функции

Арт. №	DK 7507.010
Исполнение	с 19" профильными шинами
Описание продукта	Используется как настенный или напольный корпус.
Преимущества	Быстрый монтаж без инструментов
	Монтаж системы на открытый 19" каркас
Материал	Листовая сталь
	Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035

© Rittal 2025

Функции

Комплект поставки	Корпус в плоской упаковке		
	1 настенная часть		
	2 держателя		
	2 панели потолочных/основания, с вырезами для ввода		
	кабеля, с щеточными буртиками		
	2 боковые стенки, на замках		
	1 обзорная дверь, запираемая, предохранительный замок 3524		
	Е, сменная навеска		
	Соединительные элементы для быстрого монтажа без		
	инструментов		
	Комплект заземления для надежного заземления всех частей		
	корпуса		
	19" профильные шины		
Единиц высоты	9 U		
Размер	Ширина: 600 мм		
	Высота: 492 мм		
	Глубина: 400 мм		
Монтажная ширина для	9 U		
компонентов			
Нагрузочная способность	макс. 450 Н		
Указание	Макс. монтажная глубина: глубина – 58 мм до задней стенки		
	Макс. расстояние между плоскостями при двух 19" уровнях:		
	глубина – 104 мм		
	The maximum door opening angle is 210°		
Основной материал	Листовая сталь		
Упаковка	1 шт.		
Вес нетто	19.834		
Gross weight	20.8		
PCF per pack (cradle-to-gate)	79,5 kg CO2 eq (Cat B)		
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared		
	94032080		
Код ТНВЭД	34002000		
Код ТНВЭД EAN	4028177551404		

© Rittal 2025 3

Функции

ETIM 9	EC002500	
ETIM 8	EC002500	
ECLASS 8.0	27180208	

Одобрения

Объяснения

Декларация производителя

© Rittal 2025