

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.010 FlatBox

Состояние: 14.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.010 - FlatBox

Корпус в плоской упаковке. Оптимальный доступ и гибко используется как настенный или напольный корпус.



## Функции

|                   |  |
|-------------------|--|
| Арт. №            | DK 7507.010  |
| Исполнение        | с 19" профильными шинами   |
| Описание продукта | Используется как настенный или напольный корпус.                         |
| Преимущества      | Быстрый монтаж без инструментов<br>Монтаж системы на открытый 19" каркас |
| Материал          | Листовая сталь<br>Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм     |
| Поверхность       | Порошковое покрытие  |
| Цвет              | RAL 7035   |

# Функции

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Комплект поставки                | Корпус в плоской упаковке<br>1 настенная часть<br>2 держателя<br>2 панели потолочных/основания, с вырезами для ввода кабеля, с щеточными буртиками<br>2 боковые стенки, на замках<br>1 обзорная дверь, запираемая, предохранительный замок 3524 E, сменная навеска<br>Соединительные элементы для быстрого монтажа без инструментов<br>Комплект заземления для надежного заземления всех частей корпуса<br>19" профильные шины |
| Единиц высоты                    | 9 U  |
| Размер                           | Ширина: 600 мм<br>Высота: 492 мм<br>Глубина: 400 мм  |
| Монтажная ширина для компонентов | 9 U  |
| Нагрузочная способность          | макс. 450 Н  |
| Указание                         | Макс. монтажная глубина: глубина – 58 мм до задней стенки<br>Макс. расстояние между плоскостями при двух 19" уровнях: глубина – 104 мм<br>The maximum door opening angle is 210°   |
| Основной материал                | Листовая сталь   |
| Упаковка                         | 1 шт.  |
| Вес нетто                        | 19,834 kg  |
| Gross weight                     | 20,8 kg  |
| PCF per pack (cradle-to-gate)    | 79,5 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Note on PCF category             | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared   |
| Код ТНВЭД                        | 94032080   |
| ETIM 9                           | EC002500   |
| ETIM 8                           | EC002500   |

## Функции

---

ECLASS 8.0

27180208

---

Описание продукта

DK FlatBox, настенный/напольный корпус в плоской упаковке, с 482,6 мм (19") профильными шинами, 9 U, ШВГ: 600x492x400 мм,

## Одобрения

---

Объяснения

Декларация производителя