Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7507.030 FlatBox

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7507.030 - FlatBox

Корпус в плоской упаковке. Оптимальный доступ и гибко используется как настенный или напольный корпус.







Функции

Арт. №	DK 7507.030
Исполнение	с 19" монтажной рамой
Описание продукта	Используется как настенный или напольный корпус.
Преимущества	Быстрый монтаж без инструментов
	Монтаж системы на открытый 19" каркас
Материал	Листовая сталь
	Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035

© Rittal 2025

Функции

Комплект поставки	Корпус в плоской упаковке	
	1 настенная часть	
	2 держателя	
	2 панели потолочных/основания, с вырезами для ввода	
	кабеля, с щеточными буртиками	
	2 боковые стенки, на замках	
	1 обзорная дверь, запираемая, предохранительный замок 3524	
	Е, сменная навеска	
	Соединительные элементы для быстрого монтажа без	
	инструментов	
	Комплект заземления для надежного заземления всех частей	
	корпуса	
	19" монтажная рама:	
Единиц высоты	15 U	
Размер	Ширина: 600 мм	
	Высота: 758 мм	
	Глубина: 400 мм	
Монтажная ширина для	15 U	
компонентов		
Нагрузочная способность	макс. 750 Н	
Указание	Макс. монтажная глубина: глубина – 58 мм до задней стенки	
	Макс. расстояние между плоскостями при двух 19" уровнях:	
	глубина – 104 мм	
	The maximum door opening angle is 210°	
Основной материал	Листовая сталь	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	28.5	
Gross weight	30	
PCF per pack (cradle-to-gate)	114,3 kg CO2 eq (Cat B)	
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared	
Код ТНВЭД	94032080	
Код ТНВЭД EAN	94032080 4028177551428	

© Rittal 2025 3

Функции

ETIM 9	EC002500	
ETIM 8	EC002500	
ECLASS 8.0	27180208	

Одобрения

Объяснения

Декларация производителя

© Rittal 2025