### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7507.200 FlatBox

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### DK 7507.200 - FlatBox

Корпус в плоской упаковке. Оптимальный доступ и гибко используется как настенный или напольный корпус.







#### Функции

Арт. №	DK 7507.200
Исполнение	с 19" монтажной рамой
Описание продукта	Используется как настенный или напольный корпус.
Преимущества	Быстрый монтаж без инструментов
	Монтаж системы на открытый 19" каркас
Материал	Листовая сталь
	Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035

© Rittal 2025

### Функции

Комплект поставки	Корпус в плоской упаковке		
	1 настенная часть		
	2 держателя		
	2 панели потолочных/основания, с вырезами для ввода		
	кабеля, с щеточными буртиками		
	2 боковые стенки, на замках		
	1 обзорная дверь, запираемая, предохранительный замок 3524		
	Е, сменная навеска		
	Соединительные элементы для быстрого монтажа без		
	инструментов		
	Комплект заземления для надежного заземления всех частей		
	корпуса		
	19" монтажная рама:		
Единиц высоты	15 U		
Размер	Ширина: 700 мм		
	Высота: 758 мм		
	Глубина: 700 мм		
Монтажная ширина для	15 U		
компонентов			
Нагрузочная способность	макс. 750 Н		
Указание	Макс. монтажная глубина: глубина – 58 мм до задней стенки		
	Макс. расстояние между плоскостями при двух 19" уровнях:		
	глубина – 104 мм		
	The maximum door opening angle is 210°		
Основной материал	Листовая сталь		
Упаковка	1 шт.		
Вес нетто	39.9		
Gross weight	41.8		
PCF per pack (cradle-to-gate)	160 kg CO2 eq (Cat B)		
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared		
 Код ТНВЭД	94032080		
Код ТНВЭД ЕАN	94032080 4028177551466		

© Rittal 2025 3

#### Функции

ETIM 9	EC002500	
ETIM 8	EC002500	
ECLASS 8.0	27180208	

## Одобрения

Объяснения

Декларация производителя

© Rittal 2025