


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.740

Регулировочная ножка

Состояние: 07.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.740 - Регулировочная ножка для FlatBox, M10 x 20 мм

Регулировочные ножки, для FlatBox

Функции

Арт. №	DK 7507.740
Описание продукта	Для монтажа в основание корпуса. Размер ключа 17, крепежная резьба внутренний шестигранник 30.
Области применения	Настольные корпуса Напольные корпуса
Принцип действия	Для монтажа в основание корпуса
Материал	Ножка: пластик
Цвет	Ножка: RAL 9005
Levelling low	30 мм
Adjustment tool	Шестигранный ключ SW 17
Макс. нагрузка (статическая) на элемент	5 500 Н
Размер	Резьба: M10 Длина резьбы: 20 мм
Диапазон регулировки	10 - 20 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0,128 kg
Gross weight	0,131 kg
Код ТНВЭД	39232100
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	DK регулировочные ножки, для ввинчивания в основание шкафа, M10x20 мм, для FlatBox,