

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.740

Регулировочная ножка

Состояние: 02.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.740 - Регулировочная ножка для FlatBox, M10 x 20 мм

Регулировочные ножки, для FlatBox

Функции

| | |
|---|--|
| Арт. № | DK 7507.740 |
| Описание продукта | Для монтажа в основание корпуса. Размер ключа 17, крепежная резьба внутренний шестигранник 30. |
| Области применения | Настольные корпуса Напольные корпуса |
| Принцип действия | Для монтажа в основание корпуса |
| Материал | Ножка: пластик |
| Цвет | Ножка: RAL 9005 |
| Levelling low | 30 мм |
| Adjustment tool | Шестигранный ключ SW 17 |
| Макс. нагрузка (статическая) на элемент | 5 500 Н |
| Размер | Резьба: M10 Длина резьбы: 20 мм |
| Диапазон регулировки | 10 - 20 мм |
| Упаковка | 4 шт. |
| Вес нетто | 0,128 kg |
| Gross weight | 0,131 kg |
| Код ТНВЭД | 73181900 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Описание продукта | DK регулировочные ножки, для ввинчивания в основание шкафа, M10x20 мм, для FlatBox, |