
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7541.000 Шина заземления, вертикальная

Состояние: 28.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7541.000 - Шина заземления, вертикальная для VX, VX IT

Прилагающиеся кабели заземления позволяют звездообразно заземлить кабельные скобы патч-панелей, клеммы заземления устанавливаются произвольно, допустимая нагрузка шины по току ок. 200 А.

Функции

| Арт. № | DK 7541.000 |
|-----------------------|---|
| Описание продукта | Легко реализуется монтаж на 25 мм DIN-перфорации распределителя или на 482,6 мм (19") профильных шинах. Прилагающиеся кабели заземления позволяют звездообразно заземлить кабельные скобы патч-панелей. Клеммы заземления устанавливаются произвольно. Нагрузочная способность по току ок. 200 А. |
| Комплект поставки | Шина заземления из E-Cu 57 согласно DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 мм null 15 кабелей заземления 6 мм², L = 500 мм Вкл. крепежный материал |
| Размер | Длина: 545 мм |
| Подходит для | Тип корпуса: VX VX IT TS Высота: 800 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 1.272 |
| Gross weight | 1.472 |
| Доля меди (кг / штук) | 0.35 |
| Код ТНВЭД | 74198090 |
| EAN | 4028177131798 |
| ETIM 9 | EC000329 |

© Rittal 2025

Функции

ECLASS 8.0

27400605

© Rittal 2025 3