Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7544.000 Шина заземления, вертикальная

Состояние: 13.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7544.000 - Шина заземления, вертикальная для VX, VX IT

Прилагающиеся кабели заземления позволяют звездообразно заземлить кабельные скобы патч-панелей, клеммы заземления устанавливаются произвольно, допустимая нагрузка шины по току ок. 200 А.

Функции

Описание продукта	Легко реализуется монтаж на 25 мм DIN-перфорации распределителя или на 482,6 мм (19") профильных шинах. Прилагающиеся кабели заземления позволяют звездообразно заземлить кабельные скобы патч-панелей. Клеммы заземления устанавливаются произвольно. Нагрузочная способность по току ок. 200 А.
Комплект поставки	Шина заземления из E-Cu 57 согласно DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 мм null 15 кабелей заземления 6 мм², L = 500 мм Вкл. крепежный материал
Размер	Длина: 1.145 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX VX IT TS Высота: 1.400 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.017
Gross weight	2.217
Код ТНВЭД	74198090
EAN	4028177131859
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

© Rittal 2025