## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## DK 7547.000 Шина заземления, вертикальная

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## DK 7547.000 - Шина заземления, вертикальная для VX, VX IT

Прилагающиеся кабели заземления позволяют звездообразно заземлить кабельные скобы патч-панелей, клеммы заземления устанавливаются произвольно, допустимая нагрузка шины по току ок. 200 А.

## Функции

	DK 7547.000
Описание продукта	Легко реализуется монтаж на 25 мм DIN-перфорации распределителя или на 482,6 мм (19") профильных шинах. Прилагающиеся кабели заземления позволяют звездообразно заземлить кабельные скобы патч-панелей. Клеммы заземления устанавливаются произвольно. Нагрузочная способность по току ок. 200 А.
Комплект поставки	Шина заземления из E-Cu 57 согласно DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 мм null 15 кабелей заземления 6 мм², L = 500 мм Вкл. крепежный материал
Размер	Длина: 1.745 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX VX IT TS Высота: 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.4
Gross weight	2.62
Код ТНВЭД	74198090
EAN	4028177131910
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

© Rittal 2025