


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7547.000**

**Шина заземления, вертикальная**

Состояние: 23.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7547.000 - Шина заземления, вертикальная для VX, VX IT

Прилагающиеся кабели заземления позволяют звездообразно заземлить кабельные скобы патч-панелей, клеммы заземления устанавливаются произвольно, допустимая нагрузка шины по току ок. 200 А.

## Функции

Арт. №	DK 7547.000
Описание продукта	Легко реализуется монтаж на 25 мм DIN-перфорации распределителя или на 482,6 мм (19") профильных шинах. Прилагающиеся кабели заземления позволяют звездообразно заземлить кабельные скобы патч-панелей. Клеммы заземления устанавливаются произвольно. Нагрузочная способность по току ок. 200 А.
Комплект поставки	Шина заземления из E-Cu 57 согласно DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 мм null 15 кабелей заземления 6 мм <sup>2</sup> , L = 500 мм Вкл. крепежный материал
Размер	Длина: 1.745 мм
Подходит для	Тип корпуса: VX VX IT TS Высота: 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,4 kg
Gross weight	2,62 kg
Код ТНВЭД	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

# Функции

---

Описание продукта

DK шина заземления, вертикальная, L: 1745 мм, провода заземления: 15x 6 мм<sup>2</sup>, L: 500 мм, клеммы подключения проводов: 16x 2,5-16 мм<sup>2</sup>