

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7641.000

Настенный корпус AE

Состояние: 01.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7641.000 - Настенный корпус АЕ с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины

Настенный корпус для небольших сетей со стационарным крепежным уровнем 19" и фланш-панелью со щеточным буртиком для ввода кабеля в основании. Степень защиты IP 55.

ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7641.000
Описание продукта	Настенный корпус для небольших сетей с высокой степенью защиты.
Материал	Корпус: листовая сталь
Поверхность	Корпус: порошковое покрытие Профильные шины: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью на шарнирах Навеска двери правая, меняется на левую Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Фланш-панель с щеточным буртиком для ввода кабеля через основание корпуса Профильные шины, 482,6 мм (19"), с бесступенчатой регулировкой глубины С-образная профильная шина для фиксации кабеля по ширине шкафа Металлический уголок для опциональной установки шины заземления или дюймового блока розеток
Единиц высоты	8 U
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 380 мм Глубина: 350 мм
Монтажная глубина	310 мм

ФУНКЦИИ

Монтажная ширина для компонентов	8 U
Door hinge position	правая, меняется на левую
Количество замков	1
Основной материал	Листовая сталь
Степень защиты IP согл. EN 60 529	До IP 66 (в соответствии с выбранной фальш-панелью)
Фланш-панель	Размер: 5 Кол-во: 1
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	17.23
Gross weight	18.137
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177147027
E-Number Sweden	E7239953
ECLASS 8.0	27180208

Одобрения

Одобрения	TÜV VDE
-----------	------------
