### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## DK 7641.000 Настенный корпус АЕ

Состояние: 24.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# DK 7641.000 - Настенный корпус AE с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины

Настенный корпус для небольших сетей со стационарным крепежным уровнем 19" и фланш-панелью со щеточным буртиком для ввода кабеля в основании. Степень защиты IP 55.

#### Функции

Арт. №	DK 7641.000		
Описание продукта	Настенный корпус для небольших сетей с высокой степенью защиты.		
Материал	Корпус: листовая сталь		
Поверхность	Корпус: порошковое покрытие		
	Профильные шины: оцинкованные		
Цвет	RAL 7035		
Комплект поставки	Корпус с дверью на шарнирах		
	Навеска двери правая, меняется на левую		
	Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной		
	бородкой 3 мм		
	Фланш-панель с щеточным буртиком для ввода кабеля через		
	основание корпуса		
	Профильные шины, 482,6 мм (19"), с бесступенчатой		
	регулировкой глубины		
	С-образная профильная шина для фиксации кабеля по ширине		
	шкафа		
	Металлический уголок для опциональной установки шины		
	заземления или дюймового блока розеток		
Единиц высоты	8 U		
Размер	Ширина: 600 мм		
	Высота: 380 мм		
	Глубина: 350 мм		
Монтажная глубина	310 мм		

© Rittal 2025

## Функции

Монтажная ширина для компонентов	8 U правая, меняется на левую	
Door hinge position		
Количество замков	1	
Основной материал	Листовая сталь	
Степень защиты IP согл. EN 60 529	До IP 66 (в соответствии с выбранной фальш-панелью)	
Фланш-панель	Размер: 5 Кол-во: 1	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	17.23	
Gross weight	18.137	
Код ТНВЭД	94032080	
EAN	4028177147027	
E-Number Sweden	E7239953	
ECLASS 8.0	27180208	

## Одобрения

Одобрения	ΤÜV	
	VDE	

© Rittal 2025 3