### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## АХ 7641.350 Настенные корпуса АХ IT

Состояние: 14.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# АХ 7641.350 - Настенные корпуса АХ IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины

Настенный IT-шкаф с высокой степенью защиты, для применения в промышленной среде. С регулируемыми по глубине 19" профильными шинами и фланш-панелью для ввода кабеля через основание шкафа. Степень защиты до IP 66 (в соответствии с выбранной фланш-панелью).







#### Функции

Арт. №	AX 7641.350
Исполнение	Настенные корпуса IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины
Описание продукта	Настенный IT-шкаф на базе АХ, с высокой степенью защиты, для применения в промышленной среде.

© Rittal 2025 2

## Функции

Преимущества	Полностью смонтированный IT-корпус для немедленного крепления 19" IT-компонентов благодаря профильным шинам (
	регулировкой по глубине
	Сварная конструкция корпуса в виде полностью закрытой
	оболочки обеспечивает максимальную защиту монтажных
	компонентов, до IP 66
	Навеска двери правая, меняется на левую
	Максимально используемый внутренний объем при крайне
	компактной конструкции
	Индивидуальное внутреннее оборудование:
	Максимальный вырез в основании корпуса с
	оптимизированными фланш-панелями увеличивает
	пространство для ввода кабеля до 33 %
	Удобная прокладка кабеля снизу через фланш-панель со
	встроенным щеточным буртиком
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие,
	структурное
	Внутренние компоненты: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Смонтированный IT-корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый
	Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной
	бородкой 3 мм
	Фланш-панель с щеточным буртиком
	19" профильные шины спереди, с регулировкой по глубине с
	шагом 25 мм, смонтированы на 4 шинах для внутреннего
	монтажа
	Монтажный уголок
	С-образная профильная шина, смонтирована на задней стенке
Единиц высоты	7 U
Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 380 мм
	Глубина: 350 мм
Монтажная глубина	278 мм
Монтажная ширина для компонентов	7 U

© Rittal 2025

3

## Функции

Door hinge position	правая, меняется на левую
Количество замков	1
Возможности монтажа	Смонтированный монтажный уголок вкл. С-образную профильную шину для фиксации кабеля Монтажный уголок для крепления центральной шины заземления Монтажный уголок для крепления 19" блока розеток
Указание	Варианты с допуском UL доступны по запросу
Основной материал	Листовая сталь
Замок	Исполнение замка: Замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Количество замков: 1
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 10 (при необходимости до IP 66) До IP 66 (в соответствии с выбранной фальш-панелью)
Фланш-панель	Размер: 7 Кол-во: 1
Количество замков	1
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	17.3
Gross weight	17.64
PCF per pack (cradle-to-gate)	67,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177942394
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

© Rittal 2025

## Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 5