

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7643.350

Настенные корпуса AX IT

Состояние: 24.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7643.350 - Настенные корпуса AX IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины

Настенный IT-шкаф с высокой степенью защиты, для применения в промышленной среде. С регулируемыми по глубине 19" профильными шинами и фланш-панелью для ввода кабеля через основание шкафа. Степень защиты до IP 66 (в соответствии с выбранной фланш-панелью).



Функции

Арт. №	AX 7643.350
Исполнение	Настенные корпуса IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины
Описание продукта	Настенный IT-шкаф на базе AX, с высокой степенью защиты, для применения в промышленной среде.
Преимущества	<p>Полностью смонтированный IT-корпус для немедленного крепления 19" IT-компонентов благодаря профильным шинам с регулировкой по глубине</p> <p>Сварная конструкция корпуса в виде полностью закрытой оболочки обеспечивает максимальную защиту монтажных компонентов, до IP 66</p> <p>Навеска двери правая, меняется на левую</p> <p>Максимально используемый внутренний объем при крайне компактной конструкции</p> <p>Индивидуальное внутреннее оборудование:</p> <p>Максимальный вырез в основании корпуса с оптимизированными фланш-панелями увеличивает пространство для ввода кабеля до 33 %</p> <p>Удобная прокладка кабеля снизу через фланш-панель со встроенным щеточным буртиком</p>

Функции

Материал	Листовая сталь
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Внутренние компоненты: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Смонтированный IT-корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Фланш-панель с щеточным буртиком 19" профильные шины спереди, с регулировкой по глубине с шагом 25 мм, смонтированы на 4 шинах для внутреннего монтажа Монтажный уголок С-образная профильная шина, смонтирована на задней стенке
Единиц высоты	12 U
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 600 мм Глубина: 350 мм
Монтажная глубина	278 мм
Монтажная ширина для компонентов	12 U
Door hinge position	правая, меняется на левую
Количество замков	2
Возможности монтажа	Смонтированный монтажный уголок вкл. С-образную профильную шину для фиксации кабеля Монтажный уголок для крепления центральной шины заземления Монтажный уголок для крепления 19" блока розеток
Указание	Варианты с допуском UL доступны по запросу
Основной материал	Листовая сталь
Замок	Исполнение замка: Замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Количество замков: 2

Функции

Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 10 (при необходимости до IP 66) До IP 66 (в соответствии с выбранной фальш-панелью)
Фланш-панель	Размер: 7 Кол-во: 1
Количество замков	2
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	23,3 kg
Gross weight	23,42 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	89,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Описание продукта	Настенный корпус AX IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины, 12 U, Ш x В x Г: 600 x 600 x 350 мм, со щеточным буртиком

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---