Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7645.000 Настенный корпус АЕ

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7645.000 - Настенный корпус AE с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины

Настенный корпус для небольших сетей со стационарным крепежным уровнем 19" и фланш-панелью со щеточным буртиком для ввода кабеля в основании. Степень защиты IP 55.

Функции

| Арт. № | DK 7645.000 | | |
|-------------------|---|--|--|
| Описание продукта | Настенный корпус для небольших сетей с высокой степенью защиты. | | |
| Материал | Корпус: листовая сталь | | |
| Поверхность | Корпус: порошковое покрытие | | |
| | Профильные шины: оцинкованные | | |
| Цвет | RAL 7035 | | |
| Комплект поставки | Корпус с дверью на шарнирах | | |
| | Навеска двери правая, меняется на левую | | |
| | Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной | | |
| | бородкой 3 мм | | |
| | Фланш-панель с щеточным буртиком для ввода кабеля через | | |
| | основание корпуса | | |
| | Профильные шины, 482,6 мм (19"), с бесступенчатой | | |
| | регулировкой глубины | | |
| | С-образная профильная шина для фиксации кабеля по ширине | | |
| | шкафа | | |
| | Металлический уголок для опциональной установки шины | | |
| | заземления или дюймового блока розеток | | |
| Единиц высоты | 16 U | | |
| Размер | Ширина: 600 мм | | |
| | Высота: 760 мм | | |
| | Глубина: 350 мм | | |
| Монтажная глубина | 310 мм | | |

© Rittal 2025

Функции

| Монтажная ширина для компонентов | 16 U | |
|--------------------------------------|---|--|
| Door hinge position | правая, меняется на левую | |
| Количество замков | 2 | |
| Основной материал | Листовая сталь | |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | До IP 66 (в соответствии с выбранной фальш-панелью) | |
| Фланш-панель | Размер: 5 Кол-во: 1 | |
| Упаковка | 1 шт. | |
| Вес нетто | 29.7 | |
| Gross weight | 30.1 | |
| Код ТНВЭД | 94032080 | |
| EAN | 4028177147041 | |
| E-Number Sweden | E7239955 | |
| ETIM 9 | EC002500 | |
| ECLASS 8.0 | 27180208 | |

Одобрения

| 06 | ΤÜV | |
|-----------|-----|--|
| Одобрения | 100 | |
| | VDE | |

© Rittal 2025 3