Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






AX 7645.350 Настенные корпуса AX IT

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



АХ 7645.350 - Настенные корпуса АХ IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины

Настенный IT-шкаф с высокой степенью защиты, для применения в промышленной среде. С регулируемыми по глубине 19" профильными шинами и фланш-панелью для ввода кабеля через основание шкафа. Степень защиты до IP 66 (в соответствии с выбранной фланш-панелью).







Функции

Арт. №	AX 7645.350
Исполнение	Настенные корпуса IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины
Описание продукта	Настенный IT-шкаф на базе АХ, с высокой степенью защиты, для применения в промышленной среде.

© Rittal 2025 2

Функции

Преимущества	Полностью смонтированный IT-корпус для немедленного крепления 19" IT-компонентов благодаря профильным шинам о	
	регулировкой по глубине	
	Сварная конструкция корпуса в виде полностью закрытой оболочки обеспечивает максимальную защиту монтажных компонентов, до IP 66 Навеска двери правая, меняется на левую	
		Максимально используемый внутренний объем при крайне
		компактной конструкции
		Индивидуальное внутреннее оборудование: Максимальный вырез в основании корпуса с оптимизированными фланш-панелями увеличивает пространство для ввода кабеля до 33 %
	Удобная прокладка кабеля снизу через фланш-панель со	
	встроенным щеточным буртиком	
	Материал	
	Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие,
		структурное
		Внутренние компоненты: оцинкованные
	Цвет	RAL 7035
	Комплект поставки	Смонтированный IT-корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной		
бородкой 3 мм		
Фланш-панель с щеточным буртиком		
19" профильные шины спереди, с регулировкой по глубине с		
шагом 25 мм, смонтированы на 4 шинах для внутреннего		
монтажа		
Монтажный уголок		
С-образная профильная шина, смонтирована на задней стенке		
Единиц высоты	15 U	
Размер	Ширина: 600 мм	
	Высота: 760 мм	
	Глубина: 350 мм	
Монтажная глубина	278 мм	
Монтажная ширина для компонентов	15 U	

© Rittal 2025

3

Функции

Door hinge position	правая, меняется на левую
Количество замков	2
Возможности монтажа	Смонтированный монтажный уголок вкл. С-образную
	профильную шину для фиксации кабеля Монтажный уголок для крепления центральной шины
	заземления
	Монтажный уголок для крепления 19" блока розеток
Указание	Варианты с допуском UL доступны по запросу
Основной материал	Листовая сталь
Замок	Исполнение замка: Замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Количество замков: 2
Степень защиты IP согл. EN 60	IP 10 (при необходимости до IP 66)
529	До IP 66 (в соответствии с выбранной фальш-панелью)
Фланш-панель	Размер: 7
	Кол-во: 1
Количество замков	2
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	29
Gross weight	29.64
PCF per pack (cradle-to-gate)	112,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177942417
E-Number Sweden	E7238509
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

© Rittal 2025

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 5