


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 7646.400

## Настенные корпуса AX IT

Состояние: 16.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7646.400 - Настенные корпуса AX IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины

Настенный IT-шкаф с высокой степенью защиты, для применения в промышленной среде. С регулируемыми по глубине 19" профильными шинами и фланш-панелью для ввода кабеля через основание шкафа. Степень защиты до IP 66 (в соответствии с выбранной фланш-панелью).



## Функции

Арт. №	AX 7646.400
Исполнение	Настенные корпуса IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины
Описание продукта	Настенный IT-шкаф на базе AX, с высокой степенью защиты, для применения в промышленной среде.

## Функции

Преимущества	<p>Полностью смонтированный IT-корпус для немедленного крепления 19" IT-компонентов благодаря профильным шинам с регулировкой по глубине</p> <p>Сварная конструкция корпуса в виде полностью закрытой оболочки обеспечивает максимальную защиту монтажных компонентов, до IP 66</p> <p>Навеска двери правая, меняется на левую</p> <p>Максимально используемый внутренний объем при крайне компактной конструкции</p> <p>Индивидуальное внутреннее оборудование:</p> <p>Максимальный вырез в основании корпуса с оптимизированными фланш-панелями увеличивает пространство для ввода кабеля до 33 %</p> <p>Удобная прокладка кабеля снизу через фланш-панель со встроенным щеточным буртиком</p>
Материал	Листовая сталь
Поверхность	<p>Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное</p> <p>Внутренние компоненты: оцинкованные</p>
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	<p>Смонтированный IT-корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый</p> <p>Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм</p> <p>Фланш-панель с щеточным буртиком</p> <p>19" профильные шины спереди, с регулировкой по глубине с шагом 25 мм, смонтированы на 4 шинах для внутреннего монтажа</p> <p>Монтажный уголок</p> <p>C-образная профильная шина, смонтирована на задней стенке</p>
Единиц высоты	15 U
Размер	<p>Ширина: 600 мм</p> <p>Высота: 800 мм</p> <p>Глубина: 400 мм</p>
Монтажная глубина	316 мм
Монтажная ширина для компонентов	15 U

## Функции

Door hinge position	правая, меняется на левую
Количество замков	2
Возможности монтажа	Смонтированный монтажный уголок вкл. С-образную профильную шину для фиксации кабеля Монтажный уголок для крепления центральной шины заземления Монтажный уголок для крепления 19" блока розеток
Указание	Варианты с допуском UL доступны по запросу
Основной материал	Листовая сталь
Замок	Исполнение замка: Замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Количество замков: 2
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 10 (при необходимости до IP 66) До IP 66 (в соответствии с выбранной фальш-панелью)
Фланш-панель	Размер: 7 Кол-во: 1
Количество замков	2
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	32,3 kg
Gross weight	32,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	123,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код THWЭД	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Описание продукта	Настенный корпус AX IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины, 15 U, Ш x В x Г: 600 x 800 x 400 мм, со щеточным буртиком

# Одобрения

---

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK