


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7646.400

Настенные корпуса AX IT

Состояние: 06.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7646.400 - Настенные корпуса AX IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины

Настенный IT-шкаф с высокой степенью защиты, для применения в промышленной среде. С регулируемыми по глубине 19" профильными шинами и фланш-панелью для ввода кабеля через основание шкафа. Степень защиты до IP 66 (в соответствии с выбранной фланш-панелью).



Функции

| | |
|-------------------|---|
| Арт. № | AX 7646.400 |
| Исполнение | Настенные корпуса IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины |
| Описание продукта | Настенный IT-шкаф на базе AX, с высокой степенью защиты, для применения в промышленной среде. |

Функции

| | |
|----------------------------------|--|
| Преимущества | <p>Полностью смонтированный IT-корпус для немедленного крепления 19" IT-компонентов благодаря профильным шинам с регулировкой по глубине</p> <p>Сварная конструкция корпуса в виде полностью закрытой оболочки обеспечивает максимальную защиту монтажных компонентов, до IP 66</p> <p>Навеска двери правая, меняется на левую</p> <p>Максимально используемый внутренний объем при крайне компактной конструкции</p> <p>Индивидуальное внутреннее оборудование:</p> <p>Максимальный вырез в основании корпуса с оптимизированными фланш-панелями увеличивает пространство для ввода кабеля до 33 %</p> <p>Удобная прокладка кабеля снизу через фланш-панель со встроенным щеточным буртиком</p> |
| Материал | Листовая сталь |
| Поверхность | <p>Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное</p> <p>Внутренние компоненты: оцинкованные</p> |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | <p>Смонтированный IT-корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый</p> <p>Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм</p> <p>Фланш-панель с щеточным буртиком</p> <p>19" профильные шины спереди, с регулировкой по глубине с шагом 25 мм, смонтированы на 4 шинах для внутреннего монтажа</p> <p>Монтажный уголок</p> <p>C-образная профильная шина, смонтирована на задней стенке</p> |
| Единиц высоты | 15 U |
| Размер | <p>Ширина: 600 мм</p> <p>Высота: 800 мм</p> <p>Глубина: 400 мм</p> |
| Монтажная глубина | 316 мм |
| Монтажная ширина для компонентов | 15 U |

Функции

| | |
|-----------------------------------|---|
| Door hinge position | правая, меняется на левую |
| Количество замков | 2 |
| Возможности монтажа | Смонтированный монтажный уголок вкл. С-образную профильную шину для фиксации кабеля Монтажный уголок для крепления центральной шины заземления Монтажный уголок для крепления 19" блока розеток |
| Указание | Варианты с допуском UL доступны по запросу |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Замок | Исполнение замка: Замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Количество замков: 2 |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 10 (при необходимости до IP 66) До IP 66 (в соответствии с выбранной фальш-панелью) |
| Фланш-панель | Размер: 7 Кол-во: 1 |
| Количество замков | 2 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 32,3 kg |
| Gross weight | 32,5 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 123,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код THBЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Описание продукта | Настенный корпус AX IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины, 15 U, Ш x В x Г: 600 x 800 x 400 мм, со щеточным буртиком |

Одобрения

Обяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK