

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7688.000

19" профильные шины

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7688.000 - 19" профильные шины для корпусов DK PS, CS New Basic

Для монтажа 19" компонентов в сетевые шкафы и стойки для серверов и Outdoor-корпуса CS New Basic.

Функции

Арт. №	DK 7688.000
Описание продукта	Для монтажа 19" компонентов в сетевые шкафы и шкафы для серверов DK PS и Outdoor-корпуса CS New Basic. Профильные шины монтируются на произвольную глубину с шагом 25 мм. Для крепления профильных шин необходим монтажный угол.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные комплектующие
Единиц высоты	24 U
Монтажные размеры	Installation depth for components: 482,6 мм Монтажная ширина для компонентов: 19"
Подходит для	Тип корпуса: Базовые корпуса CS DK PS Высота: = 1.200 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	2,494 kg
Gross weight	2,693 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Функции

Описание продукта

DK 19" профильные шины, 24 U, для H: 1200 мм