### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## DK 7706.135

## Настенные корпуса EL, 3секционные

Состояние: 29.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# DK 7706.135 - Настенные корпуса EL, 3-секционные с монтажными шинами и профильными шинами, с регулировкой глубины

3-секционный настенный корпус, предварительно смонтированный, в состав входит: Закрытая фланш-панель, вверху и внизу, монтажные шины, С-образная профильная шина, настенный держатель. Степень защиты IP 55.

#### Функции

Арт. №	DK 7706.135	
Исполнение	Настенные корпуса IT с монтажными шинами и профильными шинами, с регулировкой глубины	
Описание продукта	Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной части.	
Материал	Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм	
Поверхность	Порошковое покрытие	
General colour	RAL 7035	
Цвет	Настенная и поворотная части: RAL 7035 Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)	
Комплект поставки	Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и снизу, две вертикальных монтажных шины и С-образная профильная шина, горизонтальная, для фиксации кабеля Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме и двумя 19" профильными шинами, спереди, с бесступенчатой регулировкой по глубине 4 настенных держателя 10 мм Декоративная обзорная дверь 1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5 Мини-комфортная ручка под установку замочных вкладышей Предохранительный замок 3524 Е	
 Единиц высоты	6 U	

© Rittal 2025

2

### Функции

Ширина: 600 мм
Высота: 345 мм
Глубина: 473 мм
420 мм
Ширина в свету: 502 мм
Высота в свету: 282 мм
316 мм
135 мм
IK08
300 H
Листовая сталь
IP 55
1 шт.
25.4
26.4
94032080
4028177324176
EC000261

### Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)	
одоорснил	or i o or (listed)	

© Rittal 2025 3