### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7709.535

# Настенные корпуса EL, 3секционные

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# DK 7709.535 - Настенные корпуса EL, 3-секционные предварительно смонтированными с профильными шинами, с регулировкой глубины

3-секционный настенный корпус, предварительно смонтированный, в состав входит: закрытая фланш-панель, вверху, с щеточным вводом снизу, монтажные шины, С-образная профильная шина, выходной фильтр, шина заземления, настенный держатель

#### Функции

| DK 7709.535  |
|--|
| Настенные корпуса IT предварительно смонтированными с профильными шинами, с регулировкой глубины           |
| Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной части.  |
| Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм<br>Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм |
| Порошковое покрытие  |
| RAL 7035   |
| Настенная и поворотная части: RAL 7035<br>Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)                     |
|  |

© Rittal 2025 2

# Функции

| Комплект поставки                             | Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и щеточным буртиком снизу, две вертикальных монтажных шины и С-образная профильная шина, горизонтальная, для фиксации кабеля Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме, двумя 19" профильными шинами, спереди, с бесступенчатой регулировкой по глубине и выходными фильнтрами по бокам Шина заземления с звездообразным заземлением Декоративная обзорная дверь 1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5 Настенное крепление 10 мм, усиленное Мини-комфортная ручка под установку замочных вкладышей Предохранительный замок 3524 Е |
|---|---|
| Единиц высоты                                 | 9 U   |
| Размер  | Ширина: 600 мм<br>Высота: 478 мм<br>Глубина: 673 мм   |
| Монтажная глубина                             | 620 мм  |
| Ширина в свету                                | Ширина в свету: 502 мм<br>Высота в свету: 415 мм  |
| Глубина поворотной части                      | 516 мм  |
| Глубина настенной части                       | 135 мм  |
| ІК-код  | IK08  |
| Нагрузка на поворотную часть<br>(статическая) | 450 H   |
| Основной материал                             | Листовая сталь  |
| Степень защиты IP согл. EN 60<br>529          | IP 54 в сочетании с закрытой фланш-панелью, сверху и снизу  |
| Упаковка                                      | 1 шт.   |
| Вес нетто                                     | 36.1  |
| Gross weight                                  | 38  |
| —————————————————————————————————————         | 94032080  |

© Rittal 2025 3

## Функции

| EAN             | 4028177551015 |
|-----------------|---------------|
| E-Number Sweden | E7239958      |
| ETIM 9          | EC000261      |
| ECLASS 8.0      | 27142408      |

# Одобрения

Одобрения UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 4