

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7709.535

Настенные корпуса EL, 3-секционные

Состояние: 06.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7709.535 - Настенные корпуса EL, 3-секционные предварительно смонтированными с профильными шинами, с регулировкой глубины

3-секционный настенный корпус, предварительно смонтированный, в состав входит: закрытая фланш-панель, вверху, с щеточным вводом снизу, монтажные шины, С-образная профильная шина, выходной фильтр, шина заземления, настенный держатель

ФУНКЦИИ

| | |
|-------------------|--|
| Арт. № | DK 7709.535 |
| Исполнение | Настенные корпуса IT предварительно смонтированными с профильными шинами, с регулировкой глубины |
| Описание продукта | Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной части. |
| Материал | Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм |
| Поверхность | Порошковое покрытие |
| General colour | RAL 7035 |
| Цвет | Настенная и поворотная части: RAL 7035 Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец) |

ФУНКЦИИ

| | |
|---|---|
| Комплект поставки | Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и щеточным буртиком снизу, две вертикальных монтажных шины и С-образная профильная шина, горизонтальная, для фиксации кабеля Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме, двумя 19" профильными шинами, спереди, с бесступенчатой регулировкой по глубине и выходными фильтрами по бокам Шина заземления с звездообразным заземлением Декоративная обзорная дверь 1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5 Настенное крепление 10 мм, усиленное Мини-комфортная ручка под установку замочных вкладышей Предохранительный замок 3524 Е |
| Единиц высоты | 9 U |
| Размер | Ширина: 600 мм Высота: 478 мм Глубина: 673 мм |
| Монтажная глубина | 620 мм |
| Ширина в свету | Ширина в свету: 502 мм Высота в свету: 415 мм |
| Глубина поворотной части | 516 мм |
| Глубина настенной части | 135 мм |
| IK-код | IK08 |
| Нагрузка на поворотную часть (статическая) | 450 Н |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 54 в сочетании с закрытой фланш-панелью, сверху и снизу |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 36.1 |
| Gross weight | 38 |
| Код ТНВЭД | 94032080 |

ФУНКЦИИ

| | |
|-----------------|---------------|
| EAN | 4028177551015 |
| E-Number Sweden | E7239958 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |

Одобрения

| | |
|-----------|--------------------|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|