Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7715.735

Настенные корпуса EL, 3секционные

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7715.735 - Настенные корпуса EL, 3-секционные предварительно смонтированными с профильными шинами, с регулировкой глубины

3-секционный настенный корпус, предварительно смонтированный, в состав входит: закрытая фланш-панель, вверху, с щеточным вводом снизу, монтажные шины, С-образная профильная шина, выходной фильтр, шина заземления, настенный держатель

Функции

DK 7715.735
Настенные корпуса IT предварительно смонтированными с профильными шинами, с регулировкой глубины
Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной части.
Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Порошковое покрытие
RAL 7035
Настенная и поворотная части: RAL 7035 Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и щеточным буртиком снизу, две вертикальных монтажных шины и С-образная профильная шина, горизонтальная, для фиксации кабеля Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме, двумя 19" профильными шинами, спереди, с бесступенчатой регулировкой по глубине и выходными фильнтрами по бокам Шина заземления с звездообразным заземлением Декоративная обзорная дверь 1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5 Настенное крепление 10 мм Мини-комфортная ручка под установку замочных вкладышей
	Предохранительный замок 3524 Е
Единиц высоты	15 U
Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 746 мм Глубина: 573 мм
	·
Монтажная глубина	520 мм
Ширина в свету	Ширина в свету: 502 мм
	Высота в свету: 683 мм
Глубина поворотной части	416 мм
Глубина настенной части	135 мм
ІК-код	IK08
Нагрузка на поворотную часть (статическая)	750 H
Основной материал	Листовая сталь
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54 в сочетании с закрытой фланш-панелью, сверху и снизу
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	42.75
Вес нетто Gross weight	42.75 45

© Rittal 2025 3

Функции

EAN	4028177324244
E-Number Sweden	E7239959
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

Одобрения

Одобрения UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 4