


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7721.535**

**Настенные корпуса EL, 3-секционные**

Состояние: 10.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7721.535 - Настенные корпуса EL, 3-секционные предварительно смонтированными с профильными шинами, с регулировкой глубины

3-секционный настенный корпус, предварительно смонтированный, в состав входит:  
закрытая фланш-панель, вверху, с щеточным вводом снизу, монтажные шины, С-образная  
профильная шина, выходной фильтр, шина заземления, настенный держатель

## ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7721.535
Исполнение	Настенные корпуса IT предварительно смонтированными с профильными шинами, с регулировкой глубины
Описание продукта	Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной части.
Материал	Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Настенная и поворотная части: RAL 7035 Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)

# ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и щеточным буртиком снизу, две вертикальных монтажных шины и С-образная профильная шина, горизонтальная, для фиксации кабеля Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме, двумя 19" профильными шинами, спереди, с бесступенчатой регулировкой по глубине и выходными фильтрами по бокам Шина заземления с звездообразным заземлением Декоративная обзорная дверь 1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5 Настенное крепление 10 мм, усиленное Комфорная ручка под установку замочных вкладышей и 2-точечное запирание Предохранительный замок 3524 E
Единиц высоты	21 U
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 1.012 мм Глубина: 673 мм
Монтажная глубина	620 мм
Ширина в свету	Ширина в свету: 502 мм Высота в свету: 949 мм
Глубина поворотной части	516 мм
Глубина настенной части	135 мм
IK-код	IK08
Нагрузка на поворотную часть (статическая)	750 Н
Основной материал	Листовая сталь
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54 в сочетании с закрытой фланш-панелью, сверху и снизу
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	57
Gross weight	59
Код ТНВЭД	94032080

## ФУНКЦИИ

EAN	4028177551039
E-Number Sweden	E7239962
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------