

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7721.735**

**Настенные корпуса EL, 3-секционные**

Состояние: 14.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7721.735 - Настенные корпуса EL, 3-секционные предварительно смонтированными с профильными шинами, с регулировкой глубины

3-секционный настенный корпус, предварительно смонтированный, в состав входит:  
закрытая фланш-панель, вверху, с щеточным вводом снизу, монтажные шины, С-образная  
профильная шина, выходной фильтр, шина заземления, настенный держатель

## ФУНКЦИИ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Арт. №            | DK 7721.735  |
| Исполнение        | Настенные корпуса IT<br>предварительно смонтированными с профильными шинами, с<br>регулировкой глубины     |
| Описание продукта | Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря<br>поворотной части.                                     |
| Материал          | Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм<br>Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм |
| Поверхность       | Порошковое покрытие  |
| General colour    | RAL 7035   |
| Цвет              | Настенная и поворотная части: RAL 7035<br>Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)                     |

# ФУНКЦИИ

|   |   |
|---|---|
| Комплект поставки                             | Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и щеточным буртиком снизу, две вертикальных монтажных шины и С-образная профильная шина, горизонтальная, для фиксации кабеля<br>Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме, двумя 19" профильными шинами, спереди, с бесступенчатой регулировкой по глубине и выходными фильтрами по бокам<br>Шина заземления с звездообразным заземлением<br>Декоративная обзорная дверь<br>1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5<br>Настенное крепление 10 мм<br>Комфорная ручка под установку замочных вкладышей и 2-точечное запирание<br>Предохранительный замок 3524 E |
| Единиц высоты                                 | 21 U  |
| Размер  | Ширина: 600 мм<br>Высота: 1.012 мм<br>Глубина: 573 мм   |
| Монтажная глубина                             | 520 мм  |
| Ширина в свету                                | Ширина в свету: 502 мм<br>Высота в свету: 949 мм  |
| Глубина поворотной части                      | 416 мм  |
| Глубина настенной части                       | 135 мм  |
| IK-код  | IK08  |
| Нагрузка на поворотную часть<br>(статическая) | 750 Н   |
| Основной материал                             | Листовая сталь  |
| Степень защиты IP согл. EN 60<br>529          | IP 54 в сочетании с закрытой фланш-панелью, сверху и снизу  |
| Упаковка                                      | 1 шт.   |
| Вес нетто                                     | 52.25   |
| Gross weight                                  | 55  |
| Код ТНВЭД                                     | 94032080  |

## ФУНКЦИИ

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN             | 4028177324251 |
| E-Number Sweden | E7239961      |
| ETIM 9          | EC000261      |
| ECLASS 8.0      | 27142408      |

## Одобрения

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|