

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7721.735

## Настенные корпуса EL, 3- секционные

Состояние: 07.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7721.735 - Настенные корпуса EL, 3-секционные предварительно смонтированными с профильными шинами, с регулировкой глубины

3-секционный настенный корпус, предварительно смонтированный, в состав входит: закрытая фланш-панель, сверху, с щеточным вводом снизу, монтажные шины, С-образная профильная шина, выходной фильтр, шина заземления, настенный держатель

## Функции

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №            | DK 7721.735                                                                                                |
| Исполнение        | Настенные корпуса IT<br>предварительно смонтированными с профильными шинами, с<br>регулировкой глубины     |
| Описание продукта | Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря<br>поворотной части.                                     |
| Материал          | Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм<br>Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм |
| Поверхность       | Порошковое покрытие                                                                                        |
| General colour    | RAL 7035                                                                                                   |
| Цвет              | Настенная и поворотная части: RAL 7035<br>Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)                     |

## Функции

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплект поставки                          | Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и щеточным буртиком снизу, две вертикальных монтажных шины и С-образная профильная шина, горизонтальная, для фиксации кабеля<br>Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме, двумя 19" профильными шинами, спереди, с бесступенчатой регулировкой по глубине и выходными фильтрами по бокам<br>Шина заземления с звездообразным заземлением<br>Декоративная обзорная дверь<br>1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5<br>Настенное крепление 10 мм<br>Комфортная ручка под установку замочных вкладышей и 2-точечное запираение<br>Предохранительный замок 3524 E |
| Единиц высоты                              | 21 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Размер                                     | Ширина: 600 мм<br>Высота: 1.012 мм<br>Глубина: 573 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Монтажная глубина                          | 520 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ширина в свету                             | Ширина в свету: 502 мм<br>Высота в свету: 949 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Глубина поворотной части                   | 416 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Глубина настенной части                    | 135 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IK-код                                     | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Нагрузка на поворотную часть (статическая) | 750 Н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Основной материал                          | Листовая сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529          | IP 54 в сочетании с закрытой фланш-панелью, сверху и снизу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Упаковка                                   | 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Вес нетто                                  | 52,25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gross weight                               | 55 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Код ТНВЭД                                  | 94032080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Функции

---

|                   |                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 9            | EC000261                                                                                                                                       |
| ECLASS 8.0        | 27142408                                                                                                                                       |
| Описание продукта | DK настенный корпус, 3-секционный, ШВГ: 600x1021x573 мм, 21 U, смонтированный, IP 54 с закрытой фланш-панелью сверху и снизу, настенная часть: |

## Одобрения

---

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|