Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7721.735

Настенные корпуса EL, 3секционные

Состояние: 29.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 7721.735 - Настенные корпуса EL, 3-секционные предварительно смонтированными с профильными шинами, с регулировкой глубины

3-секционный настенный корпус, предварительно смонтированный, в состав входит: закрытая фланш-панель, вверху, с щеточным вводом снизу, монтажные шины, С-образная профильная шина, выходной фильтр, шина заземления, настенный держатель

Функции

Арт. №	DK 7721.735
Исполнение	Настенные корпуса IT предварительно смонтированными с профильными шинами, с регулировкой глубины
Описание продукта	Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной части.
Материал	Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Настенная и поворотная части: RAL 7035 Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)

© Rittal 2025 2

Функции

Комплект поставки	Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и
	щеточным буртиком снизу, две вертикальных монтажных
	шины и С-образная профильная шина, горизонтальная, для
	фиксации кабеля
	Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней
	раме, двумя 19" профильными шинами, спереди, с
	бесступенчатой регулировкой по глубине и выходными
	фильнтрами по бокам Шина заземления с звездообразным заземлением Декоративная обзорная дверь 1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5 Настенное крепление 10 мм
	Комфорная ручка под установку замочных вкладышей и 2-
	точечное запирание
	Предохранительный замок 3524 Е
Единиц высоты	21 U
Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 1.012 мм
	Глубина: 573 мм
Монтажная глубина	520 мм
Ширина в свету	Ширина в свету: 502 мм
	Высота в свету: 949 мм
Глубина поворотной части	416 мм
Глубина настенной части	135 мм
ІК-код	IK08
Нагрузка на поворотную часть (статическая)	750 H
—————————————————————————————————————	Листовая сталь
·	
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54 в сочетании с закрытой фланш-панелью, сверху и снизу
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	52.25
Gross weight	55
	94032080

© Rittal 2025 3

Функции

EAN	4028177324251
E-Number Sweden	E7239961
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

Одобрения

Одобрения UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 4