


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.280

Стальная обзорная дверь,
двустворчатая

Состояние: 24.12.2025 (Источник: rittal.com/kz.ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.280 - Стальная обзорная дверь, двусторчатая для TS 8

Для замены существующих дверей. Благодаря небольшому радиусу поворота отдельных дверей при открывании уменьшается расстояние между линейками шкафов.

ФУНКЦИИ

Арт. №	DK 7824.280
Описание продукта	Подкладное обзорное стекло, 4-точечный штанговый запор и комфортная ручка под профильный полуцилиндр с безопасным замком 3524 E. Двусторчатое исполнение обеспечивает возможность установки шкафов с оптимальным использованием помещения, при одновременном оптимальным доступе благодаря малому расстоянию между отдельными линейками шкафов. Макс. угол открывания двери со встроенными шарнирами 180°.
Материал	Рама: Листовая сталь Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Указание	При высоте 2200 мм установка поворотной рамы 45 U не допускается.
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Подходит для	Тип корпуса: TS 8 Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	34
Gross weight	35.4
EAN	4028177570924

ФУНКЦИИ

ECLASS 8.0

27182204